



# AspiraVision Compact for CDM

## HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision to marka doskonałości w dziedzinie technologii statecznika elektronicznego HID — produkty z najwyższej półki, kompaktowe, lekkie i proste w użyciu, z dodatkowymi funkcjami zapewniającymi optymalną wydajność lamp CDM o mocy 35, 50 i 70 W. Dodana niedawno funkcja przełączania oferuje użytkownikom maksymalną elastyczność dzięki umieszczeniu trzech ustawień mocy w jednym stateczniku.

### Dane produktu



<b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b>		<b>Temperatura obudowy - trwałość użytkowa</b> 80 °C (Nom)	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V		
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	<b>Układy sterowania i ściemnianie</b>	
Prąd upływu (Max)	0,25 mA	Interfejs sterownika -	
Szerokość prądu rozruchowego	10 ms		
Prąd wejściowy (Nom)	0,45 A	<b>Mechanika i korpus</b>	
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	8 A	Obudowa /I	
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	32		
<b>Okablowanie</b>		<b>Certyfikaty i zastosowania</b>	
Długość przewodu od urządzenia do lampy	2 m	Oznaczenia Certyfikatów Znak F Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE Certyfikat CB Znak VDE-EMC	
Rodzaj złącza	Wkład		
<b>Temperatura</b>		<b>Dane techniczne produktu</b>	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 55°C	Nazwa produktu na zamówieniu	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
		Pełna nazwa produktu	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
		Full EOC	872790088522400
		Kod zamówienia	88522400
		Materiał Nr (12NC)	913700646666

## AspiraVision Compact for CDM

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500881649
Numerator - Packs per outer box	12

EAN/UPC - Opakowanie	8727900885224
----------------------	---------------

### Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

