




HID-AspiraVision CDM

HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision est la marque d'excellence de la technologie des appareillages électroniques intelligents : de haute qualité, compacts, légers et faciles à utiliser, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une performance optimale des lampes CDM 35, 50 et 70 W. La fonction de commutation récemment ajoutée est synonyme d'une flexibilité optimale pour les utilisateurs intégrant trois choix de puissances différentes dans un seul ballast.

Données du produit


Fonctionnement et électricité		Durée de vie à la température du produit (nom.)	
Tension d'entrée	220 à 240 V	80 °C	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Commandes et gradation	
Courant de fuite (max.)	250 mA	Interface de commande	
largeur d'impulsion du courant d'appel	10 ms	-	
Courant d'entrée (nom.)	0.45 A	Mécanique et boîtier	
Pic de courant d'appel (max.)	8 A	Corps du luminaire	
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	32	/C	
Câblage		Approbation et application	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	2 m	Homologation	
Type de connecteur	Wieland	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE Certificat CB Marquage VDE-EMC	
Température		Données du produit	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 55 °C	Nom du produit de la commande	
		HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	
		Nom de produit complet	
		HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	

HID-AspiraVision CDM

Code EOC	872790088523100
Code de commande	88523100
Code 12NC	913700646966
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500881656

Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900885231

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	32.4 mm	162.2 mm	143 mm	83.0 mm

