




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision er det ultimative inden for teknologi med elektronisk HID forkobling – høj kvalitet, kompakte, lette og nemme at bruge samt ekstra funktioner, der giver optimal ydeevne med 35 W, 50 eller 70 W CDM-lyskilder. Den nyligt tilføjede omkoblingsfunktion giver maksimal fleksibilitet for brugerne, da der er integreret tre forskellige valg af wattforbrug i en enkelt driver.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Indgangsstrøm (nom.)	0.23 A

Ledningsføring	
Stiktype	Indsætning

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 55 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	-


Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/I

Godkendelse og anvendelsesområde	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV) kV
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-certifikat CB-certifikat VDE-EMC-mærkning

Produktdata	
Ordreproduktnavn	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088524800
Beskrivelse af lokal kode	2049073588
Ordrekode	88524800
Materialenr. (12NC)	913700647666
Lokal ordrekode	2049073588
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500881663
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8727900885248

AspiraVision Compact for CDM

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

