

AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Az AspiraVision a HID elektronikus előtétetek technológiájának felsőfokát jelenti. Kompakt, könnyű, egyszerűen használható, és plusz funkciókat tartalmaz a 35, 50 illetve 70 W-os CDM-lámpák optimális működtetéséhez. A nemrég hozzáadott kapcsolási funkció rugalmasságot biztosít a használók számára azzal, hogy egyetlen vezérlővel háromféle teljesítményű fényforrás használható.

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA
Bemeneti áramerősség (névleges)	0.23 A

Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Betét

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +55 °C között

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Vezérlőfelület	-


Mechanika és tokozás	
Ház	/I

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	EN61547 (fázis-fázis 1 kV, fázis-föld 2 kV) kV
Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE tanúsítvány CB tanúsítvány VDE-EMC jelölés

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088524800
Rendelési kód	88524800
Cikkszám (12NC)	913700647666
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881663
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900885248

AspiraVision Compact for CDM

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

