



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision é a marca de excelência em tecnologia de controlo electrónico HID – sofisticado, compacto, leve e fácil de utilizar, com funcionalidades acrescidas para um desempenho ideal de lâmpadas CDM de 35, 50 e 70 W. A função de comutação recentemente adicionada proporciona flexibilidade máxima aos utilizadores através da integração de três opções de potência diferentes num único controlador.

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	500 mA
Corrente de entrada (Nom.)	0,23 A

Cablagem	
Tipo de conector	Wieland

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C

Controlos e regulação	
Interface de controlo	-


Características mecânicas e compartimento	
Corpo	/C

Aprovação e aplicação	
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Marcas de aprovação	Marcação F Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE Certificação CB Marcação VDE-EMC

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	872790088525500
Código de encomenda	88525500
N.º material (12NC)	913700647966
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500881670
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8727900885255

AspiraVision Compact for CDM

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143 mm	83,0 mm

