



HF-Performer III PL-T/C fényforrásokhoz

HF-P 126 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz

A HF-Performer III PL-T/C egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét PL-T és PL-C fénycsövekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer III termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2).

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége	0,250 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	18 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	28
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	Betét
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	Betét
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	1 m
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–25 és 50 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C


Mechanika és tokozás	
Ház	S 103x67x30
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Energiahasznosítási index	A2
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-P 126 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HF-P 126 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790083422200
Rendelési kód	83422200
Cikkszám (12NC)	913700648766

HF-Performer III PL-T/C fényforrásokhoz

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881045
Számláló – csomag külső dobozonként	12

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900834222
----------------------------	---------------

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 126 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

