



HF-Performer III для ламп PL-T/C

HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V

HF-Performer III PL-T/C – это надежный, компактный и высокочастотный ЭПРА для люминесцентных ламп PL-T и PL-C. Он идеально подходит в случаях особого внимания к расходу электроэнергии. Серия HF-Performer III обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, при этом отличаясь эффективным использованием электроэнергии (CELMA EEI A2).

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Длительность импульса пускового тока	0,250 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	18 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	28
Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Вставка
Тип разъема выходных клемм	Вставка
Длина кабеля от устройства до лампы	1 м
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –25 до 50 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C

Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	S 103x67x30
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2/A2 BAT
Стандарт безопасности	IEC 61347-2-3
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V
Полное название продукта	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V
Полный код продукта	872790083423900
Код заказа	913700648866
Материал № (12NC)	913700648866

HF-Performer III для ламп PL-T/C

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500881052
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

EAN/UPC — короб	8727900834239
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

