



# HF-PERFORMER

## Intelligent til TL5-, HE-/HO-lysstofrør

### HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V

HF-Performer Intelligent for Master og ECO TL5 HE/HO, TL-D og PL-L lyskilder. HF-Performer Intelligent har automatisk genkendelse af den tilsluttede lyskilde og kan uafhængigt justere driftsparametrene præcist for den pågældende lyskilde. Det medfører en væsentlig fordel, især for T5 lyskilder, da det betyder, at TL5 HE og HO lyskilder af samme længde indbyrdes kan byttes rundt. Med et udvalg af syv forskellige forkoblinger kan kunde effektivt håndtere enhver kombination af Master TL5 og Eco, TL-D og PL-L lyskilder. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

#### Produkt data

| Drift og el                                   |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Indgangsspænding                              | 220 til 240 V |
| Linjefrekvens                                 | 50 to 60 Hz   |
| Indgangsfrekvens                              | 50 til 60 Hz  |
| Jordafledningsstrøm (maks.)                   | 0,5 mA        |
| Bredde på startstrøm                          | 0,37 ms       |
| Startstrømspids (maks.)                       | 31 A          |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) | 8             |
| Ledningsføring                                |               |
| Stiktype på indgangsterminal                  | Indsætning    |


| Stiktype, udgangsterminaler | Indsætning       |
|-----------------------------|------------------|
| Temperatur                  |                  |
| Omgivende temperaturområde  | -25 °C til 50 °C |
| T-kabinet, levetid (nom.)   | 75 °C            |
| T-kappe, maks. (maks.)      | 75 °C            |
| Mekanik og armaturhus       |                  |
| Armaturhus                  | L 425x30x22      |

HF-PERFORMER Intelligent til TL5-, HE-/HO-lysstofrør

| Godkendelse og anvendelsesområde  |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse]                       |
| Indeks over energieffektivitet    | A2 BAT                                         |
| Sikkerhedsstandard                | IEC 61347-2-3                                  |
| Miljøstandard                     | ISO 14001                                      |
| Godkendelsesmærkninger            | CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat |
| Produktdata                       |                                                |
| Ordreprodukt navn                 | HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII                    |
| Det fulde produkt navn            | HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V           |
| Full EOC                          | 872790086250800                                |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Beskrivelse af lokal kode                            | 2049073193    |
| Ordrekode                                            | 86250800      |
| Materialenr. (12NC)                                  | 913700652666  |
| Lokal ordrekode                                      | 2049073193    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8711500881199 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 12            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8727900862508 |

Målskitse



| Product                     | D1     | C1    | A1     | A2     | B1    |
|-----------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII | 4,2 mm | 22 mm | 425 mm | 415 mm | 30 mm |

