



HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V

HF-Performer Intelligent er en slank og lett høyfrekvent elektronisk forkobling som gjør det mulig å bytte ut TL5 HE- og HO-lamper av samme lengde for å gi maksimal logistisk fleksibilitet innen armaturdesign og -behandling. Med den smarte strømfunksjonen basert på Philips EII-teknologi, er HF-Performer Intelligent optimalisert for maksimal systemeffektivitet (CELMA EEI A2 BAT) i kombinasjon med TL5- og TL5 Eco-lamper.

Produktdata

Drift og elektronikk		Temperatur for optimal levetid for		75 °C
Inngangsspenning	220 til 240 V	forkoblingsinnfatningen (nom.)		
Line Frequency	50 to 60 Hz	Maksimal temperatur for innfatningen (maks)		75 °C
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz			
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA			
Startstrøm-bredde	0,37 ms			
Startstrøm-topp (maks.)	31 A			
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	8			
Kabling				
Koblingstype på inngangsterminaler	Innlegg			
Koblingstype, utgangsterminaler	Innlegg			
Temperatur				
Omgivelsestemperatur	-25 °C til 50 °C			


Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L 425x30x22
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet	A2 BAT
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat

HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII
Fullstendig produktnavn	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V
Full EOC	872790086250800
Lokal kodebeskrivelse	3381107
Bestillingskode	86250800
Materialenr. (12NC)	913700652666

Lokal bestillingskode	3381107
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881199
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900862508

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm

