




# PrimaVision Compact für CDM

## HID-PV C 70 /P CDM 220-240V 50/60Hz

Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.


### Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik                           |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Eingangsspannung                               | 220 bis 240 V    |
| Netzfrequenz                                   | 50 to 60 Hz      |
| Eingangsfrequenz                               | 50 bis 60 Hz     |
| Ableitstrom (max.)                             | 0,25 mA          |
| Einschaltstromweite                            | 0,33 ms          |
| Einschaltstrom (max.)                          | 33 A             |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) 20 |                  |
| Verdrahtung                                    |                  |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe                  | 1,5 m            |
| Anschlusstyp                                   | Einsatz          |
| Temperatur                                     |                  |
| Umgebungstemperaturbereich                     | -20 °C bis 50 °C |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)            | 80 °C            |
| Gehäusetemperatur (Max)                        | 80 °C            |
| Mechanik und Gehäuse                           |                  |
| Gehäuse                                        | /P               |

| Genehmigung und Anwendung       |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Sicherheitsstandard             | EN 61347-2-12                       |
| Umweltnorm                      | ISO 14001                           |
| Zeichen & Zertifikate           | CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat    |
| Produktdaten                    |                                     |
| Bestell-Produktname             | HID-PV C 70 /P CDM 220-240V 50/60Hz |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | HID-PV C 70 /P CDM 220-240V 50/60Hz |
| Gesamt-Produktcode              | 872790086553000                     |
| Bestellcode                     | 86553000                            |
| Material-Nr. (12NC)             | 913700653066                        |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                   |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500998231                       |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 12                                  |
| EAN Umverpackung                | 8727900865530                       |

# PrimaVision Compact für CDM

## Abmessungsskizzen



| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-PV C 70 /P CDM<br>220-240V 50/60Hz | 4,9 mm | 29,6 mm | 106,6 mm | 98,5 mm | 71,6 mm | 63,7 mm |

