


PHILIPS

Lighting



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 70 /P CDM 220-240V 50/60Hz

Υψηλής ποιότητας, μικρού μεγέθους και ελαφρύς ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID για τη βέλτιστη και αξιόπιστη απόδοση των λαμπτήρων CDM ισχύος 35 W, 50 W και 70 W


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,25 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,33 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	33 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	20
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	1,5 m
Τύπος βύσματος	Ένθεμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	80 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	80 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	/P

Εγκριση και Εφαρμογή	
Πρότυπο ασφαλείας	EN 61347-2-12
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-PV C 70 /P CDM 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV C 70 /P CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790086553000
Κωδικός παραγωγέας	86553000
Αρ. υλικού (12NC)	913700653066
Τοπικός κωδικός	HID-PVC70/P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500998231
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900865530

PrimaVision Compact for CDM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 70 /P CDM 220-240V 50/60Hz	4,9 mm	29,6 mm	106,6 mm	98,5 mm	71,6 mm	63,7 mm

