



# PrimaVision Mini for CDM

## HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Alimentatore elettronico HID miniaturizzato per lampade CDM: per dare via libera a tutte le possibilità di creatività e innovazione nel design degli apparecchi per illuminazione


### Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica   |                   |
|---|-------------------|
| Tensione in ingresso  | Da 220 a 240 V    |
| Frequenza di linea  | 50 to 60 Hz       |
| Frequenza di ingresso   | Da 50 a 60 Hz     |
| Corrente di dispersione (Max)   | 0,5 mA            |
| Larghezza corrente di spunto  | 0,25 ms           |
| Picco corrente di spunto (Max)  | 15 A              |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 24                |
| Cablaggio   |                   |
| Lunghezza cavo da dispositivo a lampada                                 | 2 m               |
| Tipo connettore   | Inserito          |
| Temperatura   |                   |
| Range temperatura ambiente  | Da -20 °C a 45 °C |
| Temp. involucro per definire la durata (Nom)                            | 85 °C             |
| Temp. massima involucro (Max)   | 85 °C             |
| Meccanica e corpo   |                   |
| Corpo   | Independent       |

| Approvazione e applicazione                 |   |
|---|---|
| Marchi di approvazione                      | Marchio F Marchio CE Certificato ENEC<br>Certificato CB |
| Dati del prodotto                           |   |
| Nome prodotto ordine                        | HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz                      |
| Nome completo prodotto                      | HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz                     |
| Full EOC                                    | 872790089164500   |
| Descrizione codice locale                   | HIDCPVM35I  |
| Codice d'ordine                             | 89164500  |
| Codice materiale (12NC)                     | 913700653566  |
| Codice locale                               | HIDCPVM35I  |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1   |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500881724   |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10  |
| EAN/UPC - Case                              | 8727900891645   |

## PrimaVision Mini for CDM

### Disegno tecnico



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2       | A3       | B1      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-PV m 35/I CDM<br>220-240V 50/60Hz | 4,8 mm | 34,0 mm | 234,7 mm | 225,1 mm | 202,0 mm | 49,4 mm |

