



PrimaVision Mini CDM-hez

HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniatűr HID elektronikus előtét CDM-lámpákhoz – korlátlan lehetőségeket nyit a lámpatest formatervezésben.


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,25 mA
Induló áramlökés szélessége	0,40 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	15 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	24
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	2 m
Csatlakozó típusa	Betét
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 50 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	85 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	85 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	/S

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés ENEC tanúsítvány CB tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-PV m PGJ5 35 /S CDM 220–240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HID-PV m 35 /S CDM HPF 220–240V 50/60Hz
Full EOC	872790088341100
Rendelési kód	88341100
Cikkszám (12NC)	913700653666
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881731
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900883411

PrimaVision Mini CDM-hez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,5 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

