




PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Powerdon är designad för optimal prestanda med 100 W och 150 W CDM-lampor, idealisk där hög ljusstyrka är viktig


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,25 mA
Ingående ström, bredd	0,40 ms
Startströmstopp (max)	40 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	17
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	2 m
Kopplingstyp	Inlägg
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	75 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/S

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Säkerhetsstandard	EN60928, 60926
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
Fullständigt produktnamn	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089762300
Beskrivning av lokal kod	7981693
Beställningsnummer	89762300
Materialnummer (12NC)	913700656266
Lokal kod	7981693
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500881830
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8727900897623

PrimaVision Power for CDM

Måttskiss



Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm	32,0 mm	4,5 mm

