



# HID-PrimaVision Power CDM

## HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START

Het PrimaVision Power-VSA is ontworpen voor optimale prestaties van 100 en 150 W CDM-lampen: ideaal wanneer licht met een hoge intensiteit belangrijk is


### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens               |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Ingangsspanning                                 | 220 tot 240 V    |
| Ingangsfrequentie                               | 50 to 60 Hz      |
| Ingangsfrequentie                               | 50 tot 60 Hz     |
| Aardlekstroom (max.)                            | 0,25 mA          |
| Duur aanloopstroom                              | 0,40 ms          |
| Aanlooppiekstroom (max.)                        | 40 A             |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) 17 |                  |
| Bedrading                                       |                  |
| Kabellengte van apparaat tot lamp               | 2 m              |
| Connectortype                                   | Insert           |
| Operationele temperatuur                        |                  |
| Omgevingstemperatuurbereik                      | -20 °C t/m 45 °C |
| Levensduur T-behuizing (nom.)                   | 75 °C            |
| T-behuizing maximaal (max.)                     | 75 °C            |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen           |                  |
| Behuizing                                       | /I               |

| Keurmerken en classificaties     |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Beschermingsklasse               | IP 20 [Bescherming tegen vingers]          |
| Veiligheidsnorm                  | EN60928, 60926                             |
| Milieunorm                       | ISO 14001                                  |
| Keurmerken                       | CE-markering ENEC-certificaat              |
| Productgegevens                  |                                            |
| Productnaam voor bestelling      | HID-PV C 100 /I CDM 220-240V<br>50/60Hz G5 |
| Volledige productnaam            | HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT<br>START |
| Full EOC                         | 872790089951100                            |
| Bestelcode                       | 89951100                                   |
| Materiaalnr. (12NC)              | 913700656366                               |
| Lokale code                      | PVC100ICDMSS                               |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                          |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500881847                              |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                         |
| EAN/UPC - Case                   | 8727900899511                              |

HID-PrimaVision Power CDM

Maatschets



| Product                                    | D1     | C1      | A1       | A2     | B1      | B2      |
|--------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|---------|---------|
| HID-PV C 100 /I CDM<br>220-240V 50/60Hz G5 | 4,8 mm | 34,2 mm | 223,9 mm | 206 mm | 82,7 mm | 38,6 mm |

