



PrimaVision Twin for CDM

HID-PV C 2x35 /I CDM 220-240V SOFT START

Provoz se dvěma světelnými zdroji CDM, jeden elektronický předřadník výbojek – zvyšování efektivity nákladů a flexibility designu svítidla

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	1,85 ms
Špička náběhového proudu (max.)	33 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	20

Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	1,5 m
Typ konektoru	Vložka

Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 55 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C



Mechanické a materiály	
Tělo	/I

Certifikace a použití	
Certifikační značky	Označení F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CB

Označení a balení	
Objednací název produktu	HID-PV C 2x35 /I CDM 220-240V SOFT START
Celý název výrobku	HID-PV C 2x35 /I CDM 220-240V SOFT START
Full EOC	872790089704300
Objednací kód	89704300
Číslo materiálu (12NC)	913700656466
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881854
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8727900897043

PrimaVision Twin for CDM

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 2x35 /1 CDM 220-240V SOFT START	4,5 mm	35,0 mm	245,0 mm	226,0 mm	94,0 mm

