



PrimaVision Twin for CDM

HID-PV C 2x35 /I CDM 220-240V SOFT START

Obsługa lampy z podwójnym CDM, pojedynczy osprzęt elektroniczny HID — poprawia ekonomikę i zwiększa możliwości w zakresie projektowania opraw oświetleniowych


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)	0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego	1,85 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	33 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	20
Okablowanie	
Długość przewodu od urządzenia do lampy	1,5 m
Rodzaj złącza	Wkład
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 55°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C

Mechanika i korpus	
Obudowa	/I
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak F Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat CB
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 2x35 /I CDM 220-240V SOFT START
Pełna nazwa produktu	HID-PV C 2x35 /I CDM 220-240V SOFT START
Full EOC	872790089704300
Kod zamówienia	89704300
Materiał Nr (12NC)	913700656466
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500881854
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8727900897043

PrimaVision Twin for CDM

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 2x35 /I CDM 220-240V SOFT START	4,5 mm	35,0 mm	245,0 mm	226,0 mm	94,0 mm

