



PrimaVision for SDW-TG

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz


Robustní a lehký elektronický předřadník výbojek v jednom kusu pro světelné zdroje SDW-TG (mini White SON) Lehký elektronických předřadník v jednom kusu pro světelné zdroje SDW-TG 50 a 100 W (mini White SON)

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu	0,50 ms
Špička náběhového proudu (max.)	33 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	14
Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2 m
Typ konektoru	Vložka
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 60 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	85 °C

Mechanické a materiály	
Tělo	/S
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CB
Označení a balení	
Objednací název produktu	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088754900
Objednací kód	88754900
Číslo materiálu (12NC)	913700656566
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500881861
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Pouzdro – EAN/UPC	8727900887549

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

