



PrimaVision SDW-TG-hez

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Erős, könnyű és egy darabból álló HID elektronikus szerelvény a SDW-TG lámpákhoz (mini White SON) Könnyű és egy darabból álló elektronikus szerelvény a 50 és 100 W-os SDW-TG lámpákhoz (mini White SON)


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége	0,50 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	33 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	14
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	2 m
Csatlakozó típusa	Betét
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 60 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	85 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	/S

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány CB tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknév	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088754900
Rendelési kód	88754900
Cikkszám (12NC)	913700656566
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881861
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900887549

PrimaVision SDW-TG-hez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

