



PrimaVision for SDW-TG

HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Alimentatore elettronico HID monoblocco robusto e leggero per lampade SDW-TG (mini White SON) Alimentatore elettronico monoblocco leggero per lampade SDW-TG da 50 e 100 W (mini White SON)


Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto	0,35 ms
Picco corrente di spunto (Max)	24 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	24
Cablaggio	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	2 m
Tipo connettore	Inserito
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 60 °C
Temp. involucro per definire la durata (Nom)	75 °C
Temp. massima involucro (Max)	85 °C
Meccanica e corpo	
Corpo	/S

Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato CB
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088753200
Codice d'ordine	88753200
Codice materiale (12NC)	913700656666
Codice locale	HIDCPV50SDWTG
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500881878
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8727900887532

PrimaVision for SDW-TG

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

