



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Små HID elektroniske forkoblinger for CDM-lyskilder – sprenger grensene for kreativitet og innovasjon i armaturdesign

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,25 mA
Startstrøm-bredde	0,40 ms
Startstrøm-topp (maks.)	15 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	24

Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2 m
Tilkoblingstype	Innlegg

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	85 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	85 °C


Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	Standard

Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	F-merking CE-merking ENEC-sertifikat CB-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
Fullstendig produktnavn	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V
Full EOC	872790077128200
Lokal kodebeskrivelse	3381095
Bestillingskode	77128200
Materialenr. (12NC)	913700656766
Lokal bestillingskode	3381095
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881885
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900771282

PrimaVision Mini for CDM

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

