



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

CDM ampuller için minyatür HID elektronik tertibat – aydınlatma armatürü tasarımında yaratıcılığın ve yenilikçiliğin sınırlarını aşıyor


Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Toprak Kaçak Akımı (Maks)	0,25 mA
Ani Akım Genişliği	0,40 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	15 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)	24
Kablolama	
Cihazdan Lambaya Giden Kablo Uzunluğu	2 m
Konektör Tipi	Ekleme
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 50 °C
Muhafaza Ömrü (Nom)	85 °C
Muhafaza Maksimum (Maks.)	85 °C
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	Standard

Onay ve Uygulama	
Onay İşaretleri	F işareti CE işareti ENEC sertifikası CB Sertifikası
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
Tam ürün adı	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V
Tam ürün kodu	872790077128200
Sipariş kodu	77128200
Malzeme No. (12NC)	913700656766
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500881885
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8727900771282

PrimaVision Mini for CDM

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

