



PrimaVision Twin für CDM

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz


Das HID-PrimaVision Compact Twin ist ein hochwertiges, elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von zwei CDM-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0.5 mA
Einschaltstromweite	0.5 ms
Einschaltstrom (max.)	33 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) 14	
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Einsatz
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	70 °C
Gehäusetemperatur (Max)	80 °C

Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	/S
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat CB-Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790089572800
Bestellcode	89572800
Material-Nr. (12NC)	913700656866
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500881892
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900895728

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	32.0 mm	135.0 mm	123.5 mm	75.0 mm	63.5 mm

