



PrimaVision Twin for CDM

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Fonctionnement de lampe CDM double, appareillage électronique HID simple -
Améliore la rentabilité et augmente la flexibilité de conception du luminaire


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,5 ms
Pic de courant d'appel (max.)	33 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	14
Câblage	
Type de connecteur	Insertion
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 55 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	70 °C
Température maximale du produit (max.)	80 °C
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	/S

Approbation et application	
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat CB
Données du produit	
Nom du produit de la commande	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Code EOC	872790089572800
Code de commande	89572800
Code 12NC	913700656866
Code de commande local	PVC235SCDM
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500881892
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900895728

PrimaVision Twin for CDM

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

