



HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

HF-Performer Intelligent är ett platt, tunt och lätt elektroniskt driftdon som gör att det går att byta ut TL5 HE- och HO-lampor av samma längd för att få största möjliga flexibilitet i armaturens utformning och hantering. De smarta strömfunktionerna bygger på Philips EII-teknik och gör att HF-Performer Intelligent är optimerat för maximal systemeffektivitet (CELMA EEI A2 BAT) i kombination med TL5- och TL5 Eco-lampan.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,4 ms
Startströmstopp (max)	45 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
12	
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	Inlägg
Kopplingstypens utgångsterminal	Inlägg
Kabellängd från enhet till lampa	2 m
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–25 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C

T-Case max. (max)	75 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L360x30x22
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Fullständigt produktnamn	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Full EOC	872790088775400
Beskrivning av lokal kod	7981240

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

Beställningsnummer	88775400
Materialnummer (12NC)	913700657666
Lokal kod	7981240
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500881960

Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900887754

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

