



HID-GreenVision GP-SON

HID-GVIII 600W /P GP-SON 400V 50/60Hz


Plně elektronický předřadník pro světelné zdroje GP-SON 600/1000W

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	400 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Šířka náběhového proudu	1,6 ms
Špička náběhového proudu (max.)	30 A
Prodrátování	
Typ konektoru	Konektor JST VH
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	0 až 40 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	70 °C
Řízení a stmívání	
Řídicí rozhraní	None
Mechanické a materiály	
Tělo	L 181x150x58

Certifikace a použití	
Index energetické účinnosti	A2
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Bezpečnostní standard	EN60928, 60926
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CB Certifikát KEMA Keur
Označení a balení	
Objednací název produktu	HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V
Celý název výrobku	HID-GVIII 600W /P GP-SON 400V 50/60Hz
Full EOC	872790090902900
Objednací kód	90902900
Číslo materiálu (12NC)	913700660366
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500999481
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8727900909029

Rozměrové výkresy



Product	C1	A1	B1
HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V	58 mm	181 mm	150 mm

