




PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Kompakt og let elektronisk HID forkobling af høj kvalitet, som giver optimal og pålidelig ydeevne for 35, 50 og 70 W CDM-lyskilder


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordaflædningsstrøm (maks.)	0,25 mA
Bredde på startstrøm	0,25 ms
Startstrømspids (maks.)	26 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	24
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	1,5 m
Stiktype	Indsætning
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 55 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	80 °C
T-kappe, maks. (maks.)	80 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/S
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]

Sikkerhedsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093363500
Beskrivelse af lokal kode	2049073834
Ordrekode	93363500
Materialenr. (12NC)	913700664966
Lokal ordrekode	2049073834
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8727900933635
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8727900933642

PrimaVision Compact for CDM

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm

