




PrimaVision Compact для ламп CDM

HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Высококачественный, компактный и легкий ЭПРА для разрядных ламп для оптимальной и надежной работы ламп CDM мощностью 35, 50 и 70 Вт


Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,25 mA
Длительность импульса пускового тока	0,25 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	26 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	24
Проводка	
Длина кабеля от устройства до лампы	1,5 м
Тип соединения	Вставка
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 55 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	80 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	/S

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Стандарт безопасности	IEC 61347-2-3
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Полное название продукта	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Полный код продукта	872790093363500
Код заказа	913700664966
Материал № (12NC)	913700664966
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900933635
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8727900933642

PrimaVision Compact для ламп CDM

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm

