



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Kompakte og lette HID elektroniske forkoblinger med høy kvalitet for optimal og pålitelig ytelse fra CDM-lyskilder på 35, 50 og 70 W


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,25 mA
Startstrøm-bredde	0,25 ms
Startstrøm-topp (maks.)	26 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	24
Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2,0 m
Tilkoblingstype	Innlegg
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/I

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093365900
Lokal kodebeskrivelse	3381087
Bestillingskode	93365900
Materialenr. (12NC)	913700665166
Lokal bestillingskode	3381087
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900933659
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900933666

PrimaVision Compact for CDM

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

