



HID-GreenVision GP-SON

HID-GVIII 1000W/P GP-SON 400V NA

Полностью электронный драйвер для ламп GP-SON 600/1000 Вт

Данные о продукции


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	400 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Длительность импульса пускового тока	1,8 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	20 A
Проводка	
Тип соединения	Штекер JST VH-B
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От 0 °C до 35 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	70 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Интерфейс управления	None
Механические компоненты и корпус	
Корпус	L 181x151x58
Соответствие требованиям и область применения	
Показатель энергоэффективности	A2

Защита от скачков напряжения (общая/ дифференциальная)	EN 61547 5.7 kV
Стандарт безопасности	EN 61347-2-12
Экологический стандарт	-
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат CSA Сертификат ENEC Сертификат UL Сертификат CB

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-GVIII 1000W/P GP-SON 400V NA
Полное название продукта	HID-GVIII 1000W/P GP-SON 400V NA
Полный код продукта	872790093929300
Код заказа	913700665666
Материал № (12NC)	913700665666
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900939293
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8727900939309

HID-GreenVision GP-SON

Чертеж размеров



Product	C1	A1	B1
HID-GVIII 1000W/P GP-SON 400V NA	58,0 mm	181,0 mm	151,0 mm

