



# PrimaVision Xtreme for CPO

## HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Svært pålitelige elektroniske drivere for CPO-lamper. De er utformet for å spare energi gjennom å gi bedre lyseffektivitet enn magnetiske drivere og redusere vedlikeholdskostnader takket være 80 000 timers levetid og integrert lynvern.

### Produktdata

| Drift og elektronikk                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Inngangsspenning                                                  | 208-240-277 V    |
| Line Frequency                                                    | 50 to 60 Hz      |
| Inngangsfrekvens                                                  | 50 til 60 Hz     |
| Jordlekkasjestrøm (maks.)                                         | 0,7 mA           |
| Startstrøm-bredde                                                 | 4 ms             |
| Inngangsstrøm (nom.)                                              | 1,11 A           |
| Startstrøm-topp (maks.)                                           | 4 A              |
| Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)                       | 13               |
| Kabling                                                           |                  |
| Kabellengde fra enhet til lyskilde                                | 3 m              |
| Tilkoblingstype                                                   | WAGO-serien 804  |
| Temperatur                                                        |                  |
| Omgivelsestemperatur                                              | -30 °C til 50 °C |
| Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.) | 80 °C            |


| Mekanikk og innfatning                 |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armaturhus                             | C2                                                                                                                                                       |
| Godkjenning og bruksområde             |                                                                                                                                                          |
| Surge Protection (Common/Differential) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL                                                                                                                  |
| Sikkerhetsstandard                     | IEC 607, 609, 926, 928 [Det finnes ingen standard for HID-lampedrivere. Krav i disse standardene skal brukes hvis de anses som relevante for produktet.] |
| Miljøstandard                          | ISO 14001                                                                                                                                                |
| Godkjenningsmerker                     | F-merke CE-merke ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat                                                                                                      |

| Produktdata                       |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V |
| Fullstendig produktnavn           | HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V |
| Full EOC                          | 871829121993400                    |
| Bestillingskode                   | 21993400                           |
| Materialenr. (12NC)               | 913700672766                       |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                  |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718291219934                      |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 6                                  |

PrimaVision Xtreme for CPO

EAN/UPC – boks8718291219941

Målskisse



| Product              | D1     | C1      | A1       | A2       | B1       | B2      |
|----------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-PV Xt 210        | 4,8 mm | 58,0 mm | 169,0 mm | 156,0 mm | 100,0 mm | 81,5 mm |
| CDMe/CPO C2 208-277V |        |         |          |          |          |         |

