



PrimaVision Xtreme for CPO

HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Controladores electrónicos de elevada fiabilidade para lâmpadas CPO; concebidos para poupar energia através de uma maior eficiência de iluminação do que os controladores magnéticos, e para reduzir os custos de manutenção graças à duração de 80.000 horas e à protecção integrada contra relâmpagos

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	208-240-277 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,7 mA
Largura da corrente de irrupção	4 ms
Corrente de entrada (Nom.)	1,11 A
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	4 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	13

Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	3 m
Tipo de conector	WAGO series 804

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-30 °C a 50 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	80 °C

Características mecânicas e compartimento	
Corpo	C2

Aprovação e aplicação	
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Standard de segurança	IEC 607, 609, 926, 928 [Não existe nenhum padrão para os drivers de lâmpadas HID. Requisitos nestes padrões a ser utilizados se forem considerados relevantes para o produto.]
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marcação F Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
Nome do produto completo	HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
Código do produto completo	871829121993400
Código de encomenda	21993400
N.º material (12NC)	913700672766

PrimaVision Xtreme for CPO

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291219934
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6

EAN/UPC - Caso	8718291219941
----------------	---------------

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 210	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
CDMe/CPO C2 208-277V						

