



# PrimaVision Xtreme för CosmoWhite (CPO-TW)

## HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Mycket tillförlitlig och flexibel elektronisk driver för CPO-lampor. Ger lägre energiförbrukning tack vare bättre belysningseffektivitet än magnetiska drivers och lägre underhållskostnader tack vare en livslängd på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd

### Produktdata

| Drift och elektricitet                                 |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Ingångsspänning                                        | 208–240–277 V      |
| Line Frequency                                         | 50 to 60 Hz        |
| Ingångsfrekvens                                        | 50–60 Hz           |
| Jordläckström (max)                                    | 0,7 mA             |
| Ingående ström, bredd                                  | 4 ms               |
| Ingående ström (nom)                                   | 1.11 A             |
| Startströmstopp (max)                                  | 4 A                |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom) |                    |
| 13                                                     |                    |
| Kabalage                                               |                    |
| Kabellängd från enhet till lampa                       | 3 m                |
| Kopplingstyp                                           | WAGO 804-serien    |
| Temperatur                                             |                    |
| Omgivningstemperatur                                   | –30 °C till +50 °C |

| T-Case, livslängd (nom)                | 80 °C                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanik och armaturhus                 |                                                                                                                                                           |
| Armaturhus                             | C2                                                                                                                                                        |
| Användning och godkännande             |                                                                                                                                                           |
| Surge Protection (Common/Differential) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL                                                                                                                   |
| Säkerhetsstandard                      | IEC 607, 609, 926, 928 [Det finns ingen standard för driftdon till HID-lampor. Kraven i dessa standarder ska uppfyllas om det är relevant för produkten.] |
| Miljöstandard                          | ISO 14001                                                                                                                                                 |
| Godkännandemärkningar                  | F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat                                                                                                 |


| Produktdata              |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn  | HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V |
| Fullständigt produktnamn | HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V |

# PrimaVision Xtreme för CosmoWhite (CPO-TW)

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                            | 871829121993400 |
| Beställningsnummer                  | 21993400        |
| Materialnummer (12NC)               | 913700672766    |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/fodral            | 8718291219934   |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 6             |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718291219941 |

## Måttskiss



| Product              | D1     | C1      | A1       | A2       | B1       | B2      |
|----------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-PV Xt 210        | 4,8 mm | 58,0 mm | 169,0 mm | 156,0 mm | 100,0 mm | 81,5 mm |
| CDMe/CPO C2 208-277V |        |         |          |          |          |         |

