



PrimaVision Xtreme CPO-hoz

HID-PV Xt 45 CPO C1 208-277V

Nagyon megbízható elektronikus vezérlők a CPO lámpákhoz, melyet a mágneses vezérlőknél jobb fényhatékonyság révén energiamegtakarításra és karbantartási költségtakarékosságra terveztek, köszönhetően a 80 000 órás élettartamnak és a beépített villámcsapás elleni védelemnek.

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	208–240–277 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,7 mA
Induló áramlökés szélessége	0,24 ms
Bemeneti áramerősség (névleges)	0,26 A
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	28 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	11
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	10 m
Csatlakozó típusa	WAGO 804 sorozat
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30 és +50 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	80 °C

Mechanika és tokozás	
Ház	C1
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	EN61547 (fázis-fázis 2 kV, fázis-föld 4 kV), 10 kV TIL
Biztonsági szabvány	IEC 607, 609, 926, 928 [HID-lámpa vezérlésére nem létezik szabvány. Ezen szabványok előírásai alkalmazandók, amennyiben az adott termék esetében relevánsak.]
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-PV Xt 45 CPO C1 208-277V
Teljes terméknév	HID-PV Xt 45 CPO C1 208-277V
Full EOC	871829121204100
Rendelési kód	21204100
Cikkszám (12NC)	913700672966

PrimaVision Xtreme CPO-hoz

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291212041
Számláló – csomag külső dobozonként	12

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291212058
----------------------------	---------------

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 45 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

