



HID-PrimaVision Xtreme für CPO Lampen - Leuchteneinbau

HID-PV Xt 60 CPO C1 208-277V

HID-PrimaVision Xtreme für CPO-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	208-240-277 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0,7 mA
Einschaltstromweite	0,24 ms
Eingangsstrom (Nom)	0.33 A
Einschaltstrom (max.)	28 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	11
Verdrahtung	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m
Anschlusstyp	WAGO Serie 804


Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 50 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	C1
Genehmigung und Anwendung	
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Sicherheitsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Es gibt keine Norm für HID-Lampentreiber. Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.]

HID-PrimaVision Xtreme für CPO Lampen – Leuchteneinbau

Umweltnorm	ISO 14001
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat VDE-Zertifikat VDE- EMV-Zertifikat
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	HID-PV Xt 60 CPO C1 208-277V
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-PV Xt 60 CPO C1 208-277V
Gesamt-Produktcode	871829119842000

Bestellcode	19842000
Material-Nr. (12NC)	913700673066
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291198420
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291198437

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 60 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

