



# PrimaVision Xtreme for CPO

## HID-PV Xt 90 CPO C1 208-277V

Vysoce spolehlivé elektronické předřadníky pro světelné zdroje CPO jsou navrženy tak, aby šetřily energii díky dosahování vyšší účinnosti osvětlení než u elektromagnetických předřadníků a aby snižovaly náklady na údržbu díky životnosti 80 000 hodin a integrované ochraně proti zásahu bleskem


### Údaje o produktu

| Provozní a elektrické                           |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní napětí                                  | 208-240-277 V                                                                                                                                                                      |
| Frekvence sítě                                  | 50 to 60 Hz                                                                                                                                                                        |
| Vstupní frekvence                               | 50 až 60 Hz                                                                                                                                                                        |
| Svodový proud (max.)                            | 0,7 mA                                                                                                                                                                             |
| Šířka náběhového proudu                         | 0,47 ms                                                                                                                                                                            |
| Vstupní proud (jmen.)                           | 0,49 A                                                                                                                                                                             |
| Špička náběhového proudu (max.)                 | 52 A                                                                                                                                                                               |
| Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)        | 5                                                                                                                                                                                  |
| Prodrátování                                    |                                                                                                                                                                                    |
| Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem | 10 m                                                                                                                                                                               |
| Typ konektoru                                   | WAGO řady 804                                                                                                                                                                      |
| Teplota okolí                                   |                                                                                                                                                                                    |
| Rozsah okolních teplot                          | -30 °C až 50 °C                                                                                                                                                                    |
| Teplota životnosti pouzdra (jmen.)              | 80 °C                                                                                                                                                                              |
| Mechanické a materiály                          |                                                                                                                                                                                    |
| Tělo                                            | C1                                                                                                                                                                                 |
| Certifikace a použití                           |                                                                                                                                                                                    |
| Přepětová ochrana (společná/rozdílová)          | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL                                                                                                                                            |
| Bezpečnostní standard                           | IEC 607, 609, 926, 928 [Pro předřadníky světelných zdrojů HID neexistuje žádná norma. Požadavky těchto norem je třeba použít, pokud je považujete za relevantní pro daný výrobek.] |
| Norma pro ochranu životního prostředí           | ISO 14001                                                                                                                                                                          |
| Certifikační značky                             | Označení F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV                                                                                                                            |
| Označení a balení                               |                                                                                                                                                                                    |
| Objednávací název produktu                      | HID-PV Xt 90 CPO C1 208-277V                                                                                                                                                       |
| Celý název výrobku                              | HID-PV Xt 90 CPO C1 208-277V                                                                                                                                                       |
| Full EOC                                        | 871829119844400                                                                                                                                                                    |
| Objednávací kód                                 | 19844400                                                                                                                                                                           |
| Číslo materiálu (12NC)                          | 913700673166                                                                                                                                                                       |
| Číslování SAP – počet v balení                  | 1                                                                                                                                                                                  |

PrimaVision Xtreme for CPO

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro         | 8718291198444 |
| Číslování SAP – balení v krabičce | 12            |
| Pouzdro – EAN/UPC                 | 8718291198451 |

Rozměrové výkresy



| Product                         | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|---------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV Xt 90 CPO C1<br>208-277V | 5,0 mm | 65,0 mm | 150,0 mm | 135,9 mm | 65,0 mm | 46,8 mm |

