




DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Svært pålitelige og fleksible elektroniske drivere for MASTERColour CDMe MW-lyskilder – utformet for å spare energi via integrerte kontroller og redusere vedlikeholdskostnader takket være 80 000 timers levetid og integrert lynvern. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte utgangspunktet for alle lysstyringssystemer.

Produktdata


Drift og elektronikk		Temperatur	
Inngangsspenning	208-240-277 V	Omgivelsestemperatur	-30 °C til 50 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	Temperatur for optimal levetid for	80 °C
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	forkoblingsinnfatningen (nom.)	
Strømfaktor 50 % belastning (min)	0,98		
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,7 mA		
Startstrøm-bredde	4 ms		
Inngangsstrøm (nom.)	1.11 A		
Startstrøm-topp (maks.)	4 A		
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	13		
Kabling		Kontroller og dimming	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	3 m	Kontrollgrensesnitt	PROG
Tilkoblingstype	WAGO-serien 804		
		Mekanikk og innfatning	
		Armaturhus	C2
		Godkjenning og bruksområde	
		Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
		Sikkerhetsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Det finnes ingen standard for HID-lampedrivere. Krav i disse standardene skal brukes hvis de anses som relevante for produktet.]

DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	F-merking CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
Fullstendig produktnavn	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Full EOC	871829122269900
Bestillingskode	22269900
Materialenr. (12NC)	913700676966
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291222699
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718291222705

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

