



HF-Regulator II for PL-T/C

HF-R 118 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza compatto, basato sul protocollo analogico (1-10 V) per lampade PL-T, PL-C e PL-R

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA
Larghezza corrente di spunto	0,35 ms
Picco corrente di spunto (Max)	27 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	28
Cablaggio	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Inserito
Tipo di connettore terminali di uscita	Inserito
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 50 °C
Temp. involucro per definire la durata (Nom)	65 °C
Temp. massima involucro (Max)	75 °C
Controlli e dimmerazione	
Interfaccia di controllo	1-10V

Meccanica e corpo	
Corpo	S 123x79x33
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Indice di efficienza energetica	A1 BAT
Standard di sicurezza	IEC 61347-2-3
Standard ambientale	ISO 14001
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HF-R 118 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HF-R 118 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829117692300
Codice d'ordine	17692300
Codice materiale (12NC)	913700680066
Codice locale	HF2R118PLTC
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291176923
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12

HF-Regulator II for PL-T/C

EAN/UPC - Case

8718291176930

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 118 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

