



HF-Regulator II for PL-T/C

HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Kompakt, elektronisk højfrekvensforkobling med dæmpning, med den analoge protokol (1-10 V) til PL-T-, PL-C- og PL-R-lyskilder. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,35 ms
Startstrømspids (maks.)	28 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	28
Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	Indsætning
Stiktype, udgangsterminaler	Indsætning
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 50 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	65 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	1-10V
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	S 123x79x33
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Indeks over energieffektivitet	A1 BAT
Sikkerhedsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

HF-Regulator II for PL-T/C

Full EOC	871829117698500
Beskrivelse af lokal kode	2049054659
Ordrekode	17698500
Materialenr. (12NC)	913700680166
Lokal ordrekode	2049054659
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291176985
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291176992

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

