




AspiraVision Compact para CDM

HID-AV C 50/C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision es el modelo de excelencia en tecnología de equipo electrónico de HID, de gama alta, compacta, ligera y fácil de usar, con funciones añadidas para lograr un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 35, 50 y 70 W. El último modelo de multipotencia permite utilizar un sólo equipo para alimentar lámparas de 35W, 50W o 70W (selector en la carcasa del equipo)

Datos del producto


Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	500 mA
Corriente de entrada (nom.)	0.26 A
Cableado	
Tipo de conector	GST 18i3 macho sin bloqueo
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C
Controles y regulación	
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	/C

Aprobación y aplicación	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Marcas de conformidad	Marca F Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE Certificado VDE-EMC Certificado C-Tick CERTCELMA

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-AV C 50 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HID-AV C 50/C CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829119324100
Código de pedido	19324100
Código 12NC	913700680266
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291193241
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291193258

AspiraVision Compact para CDM

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 50 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	83,0 mm

