




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Το AspiraVision είναι το σήμα υπεροχής σε ό,τι αφορά την τεχνολογία ηλεκτρονικού εξοπλισμού HID – υψηλής ποιότητας, μικρού μεγέθους, ελαφρύ και εύχρηστο, με επιπλέον χαρακτηριστικά για βέλτιστη απόδοση με λαμπτήρες CDM των 35, 50 και 70 W. Η λειτουργία μεταγωγής που προστέθηκε πρόσφατα παρέχει μέγιστη ευελιξία στους χρήστες, ενσωματώνοντας τρεις διαφορετικές επιλογές τιμών ισχύος, σε μια μόνο διάταξη οδήγησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,25 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	10 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	8 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	58
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	2 m
Τύπος βύσματος	WAGO, σειράς 804
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +55 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβάλλοντος (ονομ.)	80 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Διασύνδεση ελέγχου	-


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	/S
Έγκριση και Εφαρμογή	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Πρότυπο ασφαλείας	EN 61347-2-12 και 2-1
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό VDE Πιστοποιητικό CB Σήμανση VDE-EMC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829123310700
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-AVC35-70/S
Κωδικός παραγγελίας	23310700
Αρ. υλικού (12NC)	913700683866

AspiraVision Compact for CDM

Τοπικός κωδικός	HID-AVC35-70/S
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291233107
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12

ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο	8718291233114
------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

