



# HID-AspiraVision CDM

## HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision est la marque d'excellence de la technologie des appareillages électroniques intelligents : de haute qualité, compacts, légers et faciles à utiliser, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une performance optimale des lampes CDM 35, 50 et 70 W. La fonction de commutation récemment ajoutée est synonyme d'une flexibilité optimale pour les utilisateurs intégrant trois choix de puissances différentes dans un seul ballast.

### Données du produit


| Fonctionnement et électricité                           |                | Commandes et gradation                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée                                        | 220 à 240 V    | Interface de commande                                        | -                                                                                    |
| Fréquence linéaire                                      | 50 to 60 Hz    |                                                              |                                                                                      |
| Fréquence d'entrée                                      | 50 à 60 Hz     | Mécanique et boîtier                                         |                                                                                      |
| Courant de fuite (max.)                                 | 0,25 mA        | Corps du luminaire                                           | /S                                                                                   |
| largeur d'impulsion du courant d'appel                  | 10 ms          |                                                              |                                                                                      |
| Pic de courant d'appel (max.)                           | 8 A            | Approbation et application                                   |                                                                                      |
| Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) | 58             | Protection contre les surtensions (communes/différentielles) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV                                                      |
|                                                         |                | Norme de sécurité                                            | EN 61347-2-12 et 2-1                                                                 |
|                                                         |                | Norme environnementale                                       | ISO 14001                                                                            |
|                                                         |                | Homologation                                                 | Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE Certificat CB Marquage VDE-EMC |
| Câblage                                                 |                | Données du produit                                           |                                                                                      |
| Longueur de câble entre l'appareil et la lampe          | 2 m            | Nom du produit de la commande                                | HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz                                               |
| Type de connecteur                                      | Gamme WAGO 804 |                                                              |                                                                                      |
| Température                                             |                |                                                              |                                                                                      |
| Gamme de températures ambiantes                         | -20 °C à 55 °C |                                                              |                                                                                      |
| Durée de vie à la température du produit (nom.)         | 80 °C          |                                                              |                                                                                      |

# HID-AspiraVision CDM

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Nom de produit complet | HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V<br>50/60Hz |
| Code EOC               | 871829123310700                           |
| Code de commande       | 8718291233107                             |
| Code 12NC              | 913700683866                              |
| Code de commande local | AVC3570SCDM                               |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Quantité par pack          | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718291233107 |
| Conditionnement par carton | 12            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718291233114 |

## Schéma dimensionnel



| Product                                   | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|-------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-AV C 35-70 /S CDM<br>220-240V 50/60Hz | 4,5 mm | 32,1 mm | 110,0 mm | 98,5 mm | 75,0 mm | 63,5 mm |

