




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision tilbyr det beste innen HID-teknologi for elektroniske forkoblinger – eksklusiv, kompakt, lett og brukervennlig med ekstrarfunksjoner for optimal ytelse for CDM-lyskilder på 35, 50 og 70 W. Den nye bryterfunksjonen gir maksimal fleksibilitet for brukerne ved å integrere tre forskjellige valg for wattforbruk i én enkelt driver.

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,25 mA
Startstrøm-bredde	10 ms
Startstrøm-topp (maks.)	8 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	58
Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2 m
Tilkoblingstype	WAGO-serien 804
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 55 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kontrollgrensesnitt	-

Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/S
Godkjenning og bruksområde	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Sikkerhetsstandard	EN 61347-2-12 og 2-1
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	F-merking CE-merking ENEC-sertifikat VDE-sertifikat CB-sertifikat VDE-EMC-merking


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829123310700
Lokal kodebeskrivelse	3328965
Bestillingskode	23310700
Materialenr. (12NC)	913700683866
Lokal bestillingskode	3328965

AspiraVision Compact for CDM

SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291233107
SAP-teller – pakker per utvendige	12

EAN/UPC – boks	8718291233114
----------------	---------------

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

