



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision tilbyr det beste innen HID-teknologi for elektroniske forkoblinger – eksklusiv, kompakt, lett og brukervennlig med ekstrarfunksjoner for optimal ytelse for CDM-lyskilder på 35, 50 og 70 W. Den nye bryterfunksjonen gir maksimal fleksibilitet for brukerne ved å integrere tre forskjellige valg for wattforbruk i én enkelt driver.

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	250 mA
Startstrøm-bredde	10 ms
Startstrøm-topp (maks.)	8 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.) 58	
Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	2 m
Tilkoblingstype	GST 18i3 hann uten lås
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kontrollgrensesnitt	-

Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	/C
Godkjenning og bruksområde	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Sikkerhetsstandard	EN 61347-2-12 og 2-1
Godkjenningsmerker	EMC HEE F-merke CE-merke ENEC-sertifikat VDE-sertifikat CB-sertifikat VDE-merke C-Tick-sertifikat Kinesisk kvalitetssertifikat (China Quality Certificate)


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829123314500
Lokal kodebeskrivelse	3328968
Bestillingskode	23314500
Materialenr. (12NC)	913700684166

AspiraVision Compact for CDM

Lokal bestillingskode	3328968
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291233145
SAP-teller – pakker per utvendige	12

EAN/UPC – boks	8718291233152
----------------	---------------

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	82,9 mm

