



# HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

## HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+

Intelligent, elektronisk højfrekvensforkobling med DALI (Digital Addressable Lighting Interface iht. IEC62386) eller tryk og dæmp-trykknapsprotokol til lysstofrør. Udstyret med korridorstilstand, som kan programmeres med Philips MultiOne. Højfrekvensdrift forbedrer lyskvaliteten og lyskildens levetid. Imødekommer kommende lovgivning, da den overholder A1BAT-kravene. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

### Produkt data

| Drift og el                                   |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Indgangsspænding                              | 195-240 V       |
| Linjefrekvens                                 | 50 to 60 Hz     |
| Indgangsfrekvens                              | 50 til 60 Hz    |
| Jordafledningsstrøm (maks.)                   | 0,5 mA          |
| Bredde på startstrøm                          | 0,35 ms         |
| Startstrømspids (maks.)                       | 27 A            |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) | 28              |
| Ledningsføring                                |                 |
| Stiktype på indgangsterminal                  | WAGO 250-serien |
| Stiktype, udgangsterminaler                   | WAGO 250-serien |


| Temperatur                        |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Omgivende temperaturområde        | -25 °C til 50 °C         |
| T-kappe, levetid (maks.)          | 75 °C                    |
| T-kappe, maks. (maks.)            | 75 °C                    |
| Lysstyringssystemer og dæmpning   |                          |
| Lysstyringsgrænseflade            | TD                       |
| Mekanik og armaturhus             |                          |
| Armaturhus                        | L 123x79x33              |
| Godkendelse og anvendelsesområde  |                          |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse] |

## HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Indeks over energieeffektivitet | A1 BAT                                            |
| Sikkerhedsstandard              | IEC 61347-2-3                                     |
| Miljøstandard                   | ISO 14001                                         |
| Godkendelsesmærkninger          | EMC CE-mærkning ENEC-certifikat<br>CCC-certifikat |
| Produktdata                     |                                                   |
| Ordreproduktnavn                | HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+                        |
| Det fulde produktnavn           | HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+                        |
| Full EOC                        | 871829124167600                                   |
| Beskrivelse af lokal kode       | 2049054688                                        |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Ordrekode                                            | 24167600      |
| Materialenr. (12NC)                                  | 913700684766  |
| Lokal ordrekode                                      | 2049054688    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8718291241676 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 12            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718291241683 |

### Målskitse



| Product                   | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|---------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E | 4,5 mm | 33,0 mm | 123,0 mm | 111,0 mm | 79,0 mm | 67,0 mm |
| +                         |        |         |          |          |         |         |

