



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+

Έξυπνο ηλεκτρονικό μπάλαστ ρύθμισης έντασης υψηλής συχνότητας, που χρησιμοποιεί πρωτόκολλο DALI (Digital Addressable Lighting Interface – Ψηφιακό Διευθυνσιοδοτούμενο Πρωτόκολλο Φωτισμού σύμφωνα με IEC62386) ή πρωτόκολλο Touch and Dim με μπουτόν για λαμπτήρες φθορισμού. Διαθέτει τη λειτουργία Διαδρόμου, προγραμματιζόμενη με το Philips MultiOne. Η λειτουργία υψηλής συχνότητας βελτιώνει την ποιότητα του φωτός και τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα. Συμμορφώνεται ήδη με την επερχόμενη νομοθεσία, αφού πληροί τις απαιτήσεις A1BAT. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	195-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,35 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	27 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	28


Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	WAGO, σειράς 250
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	WAGO, σειράς 250
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-25 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (μέγ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Διασύνδεση ελέγχου	TD
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	L 123x79x33
Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A1 BAT
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 61347-2-3
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	EMC Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση CCC

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+
Full EOC	871829124167600
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFRITD126-42PL
Κωδικός παραγωγέας	24167600
Αρ. υλικού (12NC)	913700684766
Τοπικός κωδικός	HFRITD126-42PL
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291241676
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291241683

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

