



HF-Selectalume II HT für TL5/TL-D Lampen

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II HT Vorschaltgeräte wurden zur Gewährleistung einer langen Nutzlebensdauer unter rauen Einsatzbedingungen konzipiert. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit, Qualität und Effizienz aus und ermöglichen dadurch einen ununterbrochenen Lampenbetrieb bei maximaler Sicherheit. HF Selectalume II HT Vorschaltgeräte sind nicht nur für T5-Lampen erhältlich, sondern auch für TL-D-Lampen. Sie wurden für Außen- und Innenbeleuchtungen entwickelt, zum Beispiel für wasserdichte Einbauleuchten, wie sie oft in Parkhäusern, Industriehallen, Büros und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen. Die Produkte sind CE- und ENEC-konform.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)		80 °C	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gehäusetemperatur (Max)		80 °C	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Mechanik und Gehäuse			
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Gehäuse		L 280x30x28	
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	Genehmigung und Anwendung			
Einschaltstromweite	0,25 ms	Schutzart (IP)		IP20 [Fernhalten von Fingern]	
Einschaltstrom (max.)	20 A	Energieeffizienzindex		A2 BAT	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28	Zeichen & Zertifikate		PSG F-Kennzeichnung CE- Kennzeichnung ENEC-Zertifikat CCC- Zertifikat C-Tick-Zertifikat TISI- Kennzeichnung SIRIM-Zulassung CCC- Zertifikat	
Verdrahtung					
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder				
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]				
Temperatur					
Umgebungstemperaturbereich	-25 °C bis 60 °C				

HF-Selectalume II HT für TL5/TL-D Lampen

Produktdaten

Bestell-Produktname	HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	871829166215000
Bestellcode	66215000
Material-Nr. (12NC)	913700689766

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291662150
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291662167

Abmessungsskizzen

Product

HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	265,0 mm		4,2 mm

