



HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Τα μπαλάστ HF-Selectalume II HT σχεδιάστηκαν ώστε να εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής υπό αντίξοες συνθήκες λειτουργίας. Προσφέρουν μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας, ποιότητας και απόδοσης, χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν αδιάλειπτη λειτουργία του λαμπτήρα και μέγιστη ασφάλεια. Τα μπαλάστ HF Selectalume II HT είναι διαθέσιμα όχι μόνο για λαμπτήρες T5, αλλά και για λαμπτήρες TL-D. Προορίζονται για χρήση σε φωτιστικά εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, όπως τα αδιάβροχα χωνευτά φωτιστικά, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, εγκαταστάσεις βιομηχανικής παραγωγής, εφαρμογές γραφείων, βιομηχανιών και άλλες εφαρμογές. Τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα CE και ENEC. Το μπαλάστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,25 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	20 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	28
Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Βύσμα WAGO 744

Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Βύσμα WAGO 744 [Κατάλληλο για χειροκίνητη ενσωμάτωση]
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-25 °C έως +60 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	80 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	80 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	L 280x30x28

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2 BAT
Σημάνσεις εγκρίσεων	PSG Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση CCC Πιστοποίηση C-Tick Σήμανση TISI Έγκριση SIRIM Πιστοποίηση CCC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγίας προϊόντος	HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Full EOC	871829166215000
Κωδικός παραγγελίας	66215000
Αρ. υλικού (12NC)	913700689766
Τοπικός κωδικός	HFS154/TL5IIHT
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291662150
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο	8718291662167

Product
HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 154 TL5 II HT 220-240V 50/60Hz	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	265,0 mm		4,2 mm

