



PrimaVision Xtreme for CDO

PV Xt Q 70W CDO

Svært pålitelige elektroniske drivere for CDO-lyskilder – utformet for å spare energi gjennom å gi bedre lyseffektivitet enn magnetiske drivere og redusere vedlikeholdskostnader takket være 80 000 timers levetid og integrert lynvern

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	208–240–277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,7 mA
Startstrøm-bredde	0,24 ms
Inngangsstrøm (nom.)	0,39 A
Startstrøm-topp (maks.)	28 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	11
Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	10 m
Tilkoblingstype	WAGO-serien 804
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	–30 °C til 55 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C


Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	Q
Godkjenning og bruksområde	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L–L 2 kV, L–G 4 kV), 10 kV TIL
Sikkerhetsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Det finnes ingen standard for HID-lampedriver. Krav i disse standardene skal brukes hvis de anses som relevante for produktet.]
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	F-merke CE-merke ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	PV Xt Q 70W CDO
Fullstendig produktnavn	PV Xt Q 70W CDO
Full EOC	871829169886900
Bestillingskode	69886900
Materialenr. (12NC)	913700690966
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291698869
SAP-teller – pakker per utvendige	12

PrimaVision Xtreme for CDO

EAN/UPC – boks8718291698876

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 70W CDO	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

