



PrimaVision Xtreme for CDO

PV Xt Q 70W CDO

Controladores electrónicos de elevada fiabilidade para lâmpadas CDO; concebidos para poupar energia através de uma maior eficiência de iluminação do que os controladores magnéticos e para reduzir os custos de manutenção graças à vida útil de 80.000 horas e à protecção integrada contra relâmpagos

Dados do produto


Funcionamento e características elétricas		Características mecânicas e compartimento	
Tensão de entrada	208-240-277 V	Corpo	Q
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Aprovação e aplicação	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,7 mA	Standard de segurança	IEC 607, 609, 926, 928 [Não existe nenhum padrão para os drivers de lâmpadas HID. Requisitos nestes padrões a ser utilizados se forem considerados relevantes para o produto.]
Largura da corrente de irrupção	0,24 ms	Norma ambiental	ISO 14001
Corrente de entrada (Nom.)	0,39 A	Marcas de aprovação	Marcação F Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	28 A	Dados do produto	
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	11	Nome de produto da encomenda	PV Xt Q 70W CDO
Cablagem		Nome do produto completo	PV Xt Q 70W CDO
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	10 m	Código do produto completo	871829169886900
Tipo de conector	WAGO series 804	Código de encomenda	69886900
Temperatura		N.º material (12NC)	913700690966
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-30 °C a 55 °C		
Vida útil da caixa T (Nom.)	80 °C		

PrimaVision Xtreme for CDO

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291698869
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12

EAN/UPC - Caso	8718291698876
----------------	---------------

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 70W CDO	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

